

Blå nitrilhandskar med upphöjd yta som ger ett säkert grepp på våta, torra och oljiga ytor

- **Starkt grepp:** Tack vare Mega Texture-ytan har MICROFLEX[™] 93-283 engångshandskar ett säkert grepp vid hantering av våta, oljiga eller feta föremål
- **Rivtålig:** Nitrilhandskarnas tjocklek på 0,2 mm/8 mil ökar rivtåligheten
- **Överensstämmelse med livsmedelshantering:** Dessa handskar är certifierade som livsmedelshandskar och är idealiska för en mängd olika tillämpningar inom livsmedelshantering
- **Perfekt för dubbel doning:** Den generösa passformen gör att de kan bäras bekvämt över termiska eller skärbeständiga handskar
- **Utökat skydd:** Extra skydd för underarm och handled tack vare förlängd manschett
- **Specialiserat skydd:** MICROFLEX[™] Mega Texture 93-283 handskar med EN 374 typ B kemikaliebeständighetscertifiering ger ett lätt skydd mot stänk av kemikalier



Branscher

- Livsmedelstillverkning
- Eftermarknad fordon
- Maskiner och utrustning

Rekommenderas för

- Förpackning och märkning
- Hantering av frysta livsmedel
- Fastighetsskötsel, rengöring och underhåll
- Hantering av kemikalier
- Kemikaliestänk
- Förbättrat grepp i våta miljöer
- Eftermarknad fordon, allmänna uppgifter
- Hantering av bearbetade komponenter med beläggning av lätt olja
- Underhåll av anläggningar och maskiner
- Support och underhåll av produktionslinjer
- Använd som innerhandske vid användning av dubbla handskar
- Fordonsunderhåll

TEKNISKT DATABLAD

	Produktinformation
Material	Nitril
Ytan på handskens utsida	Upphöjt rutmönster för grepp
Revisionsstandarder	ISO 13485, ISO 9001
Produktcertifiering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 2023/2006, EU Food Contact Approved, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 9001, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA
Förpackningsöversikt	50 handskar per dispenser; 10 dispenserar per förpackning; 500 handskar per förpackning; 2XL och 3XL: 44 handskar per dispenser; 440 handskar per förpackning
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Produktsegmentering	Hög risk
Antistatiska	Ja EN1149
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
	FÖRE ÅLDRANDE	EFTER ÅLDRANDE	
Brottöjning (%)	500	400	ASTM D412
Brottkraft (N)	>6	>6	EN 455-2

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Produktkod	93283070	93283080	93283090	93283100	93283110	92383120

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och "™" är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

