

Vit nitrilhandske för medicinsk undersökning med HYDRASOFT™ återfuktande teknik

- **HYDRASOFT™ återfuktande teknik för huden:** Den unika innerbeläggningen har visat sig hjälpa huden att behålla 2x mer fukt* än handskar utan HYDRASOFT™-teknik, vilket förhindrar torrhet och obehag
- **Bekväm passform:** Den mjuka nitrilmuleringen ger en bekväm passform och känsla
- **Ökad taktilitet:** Den lätta nitrilkonstruktionen ger extra komfort och fingerkänsla under arbetet

*baserat på interna tester (uppgifter i fil)

NOW FEATURING
 **HYDRASOFT™**
Skin Moisturizing Technology



Branscher

- Dental
- Hälso- och sjukvård
- Biovetenskap

Rekommenderas för

- Provtagning och provbearbetning
- Skydd mot typ I-allergi mot latex hos sjukvårdspersonal och patienter
- Standardmässiga patientundersökningar
- Förbättrad taktil känslighet och fingerkänsla, särskilt vid känsliga procedurer
- Orala undersökningar
- Laboratorieanalyser
- Provning
- Bidra till att skydda huden mot torkning och sprickor
- Läkemedelstillverkning
- Allmän tandvård

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ytan på handskens utsida	Texturerade fingrar
Revisionsstandarder	ISO 13485, ISO 9001
Produktcertifiering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I
Förpackningsöversikt	100 handskar per dispenser 10 dispenserar per låda 1000 handskar per låda
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Indonesien
Produktsegmentering	Hög fingerkänsla
Antistatiska	Ej testad
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	- Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) - Zinkdietylditiokarbamat (ZDEC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	245/9,6		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	AQL: 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLDRANDE	EFTER ÅLDRANDE	
Brottgräns (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 6N	≥ 6	

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	TQ-601-XS	TQ-601-S	TQ-601-M	TQ-601-L	TQ-601-XL

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

