

En oöverträffad kombination av skydd mot kemiskt stänk, komfort och hållbarhet

- **Världsledande:** TouchNTuff® 92-600 handskar är världens ledande engångshandskar för skydd mot kemiskt stänk
- **Överlägset skydd:** Handskarna är tillverkade med TNT™ Chemical Splash Resistance Technology och skyddar effektivt händerna från exponering för skadliga kemikalier
- **Förhöjd komfort:** Supermjuk nitril ger en bekväm känsla vid långvarig användning
- **Robust hållbarhet:** Egenutvecklad formulering är extra stark för att förhindra sönderrivning vid tungt arbete
- **Förhindrar ytdefekter:** Silikonfria, förhindrar överföring av föroreningar som orsakar defekter i färger, beläggningar och ytbehandlingar



Branscher

- Biovetenskap
- Livsmedelstillverkning
- Bilindustri
- Maskiner och utrustning
- Kemikalie
- Jordbruk
- El-, vatten- och gasdistribution
- Lagerhållning

Rekommenderas för

- Överföring av vätskor och fasta ämnen
- Provtagning och provbearbetning
- Bearbetning av kött, fisk och livsmedel
- Industriproduktion
- Underhåll
- Laboratorieanalyser
- Hantering av kemikalier

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ytan på handskens utsida	Slät
Revisionsstandarder	ISO 9001
Förpackningsöversikt	100 handskar per dispenser 10 dispenserar per låda 1000 handskar per låda
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Sri Lanka, Thailand
Produktsegmentering	Robust
Antistatiska	Ja EN1149
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) <i>Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.</i>

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	4,0 AQL (Nord- och Sydamerika) / 1,5 AQL (Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien, Stilla-havsområdet)		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.125 / 4.9		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLD RANDE		EFTER ÅLD RANDE
Brottgräns (MPa)	≥ 18	≥ 18	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTÄLLNINGSPINFORMATION

Storlek	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	92600070	92600080	92600090	92600100

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stilla-havsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Teknik



Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

