

Tåligt engångshandskydd med överlägset grepp på vått, oljigt och torrt underlag

- **Minskar ansträngningen för att greppa:** Utformad med ANSELL GRIP™-teknik, labbtester visar att det krävs 80 % mindre kraft från fingrarna och 33 % mindre kraft från handflatan för att hålla i föremål med dessa handskar
- **Överlägsen hållbarhet och produktivitet:** Det starka materialet bidrar till att öka produktiviteten genom att förhindra glidning vid hantering av våt, torr eller oljig utrustning i tuffa miljöer
- **Förhöjd komfort:** Mjuk nitril ger ökad komfort vid användning av handskar under långa arbetspass
- **Förhindrar ytdefekter:** Silikonfria, förhindrar överföring av föroreningar som orsakar defekter i färger, beläggningar och ytbehandlingar
- **Pålitligt skydd mot kemiskt stänk:** TouchNTuff® 93-250 handskar skyddar mot oavsiktlig exponering för en rad olika syror, baser och lösningsmedel



Branscher

- Eftermarknad fordon
- Biovetenskap
- Kemikalie

Rekommenderas för

- Eftermarknad fordon, allmänna uppgifter
- Byte av olja, vätskor och filter
- Reparation av motorer och drivlinor
- Rengöring vid spill eller läckage
- Överföring av vätskor och fasta ämnen
- Överföring av vätskor
- Provtagning och provbearbetning
- Sändning, transport och leverans av produkter
- Provning
- Underhåll

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ytan på handskens utsida	Texturerade fingrar
Revisionsstandarder	ISO 9001
Förpackningsöversikt	100 handskar per dispenser 10 dispensrar per låda 1000 handskar per låda
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Malaysia
Produktsegmentering	Robust
Antistatiska	Ja EN1149
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	- Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) - Zink-2-merkaptobensotiazol - Zinkdietylditiokarbamat (ZDEC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.


FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	245/9,6		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	AQL: 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLDRADE	EFTER ÅLDRADE	
Brottgräns (MPa)	≥ 36	≥ 25	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 590	≥ 520	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 10	≥ 9	EN 455-2

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	93250060	93250070	93250080	93250090	93250100

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Teknik



Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

