

ACTIVARMR™

การป้องกันไฟฟ้า คลาส 2 - RIG214, RIG216

ถุงมือยางธรรมชาติกันไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบ
ตามหลักการยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยและความ
สบายตลอดทั้งวัน

ก่อนหน้านี้เรียกว่า: E018Y



ไฟฟ้า



สำหรับใช้งานปานกลาง

ถุงมือนิรภัยสำหรับงานไฟฟ้าแรงดันสูงที่รับรองการป้องกัน มือ* อย่างยืดหยุ่นและทนทาน

- **ความทนทานและความยืดหยุ่นสูง:** ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ActivArmr™ คลาส 2 - RIG214Y ทำจากยางลาเท็กซ์จากธรรมชาติที่ทนทานและยืดหยุ่น ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการจุ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- **ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ขั้นสูง:** ทรงถุงมือในท่าพักที่เป็นไปตามหลักการยศาสตร์และส่วนนิ้วมือไม่ขยายออกลดความเมื่อยล้าของมือ
- **ความสบายที่มากขึ้น:** ส่วนข้อมือบานออกทำให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับแขนเสื้อและการระบายอากาศ
- **ความสามารถในการใช้งานเพิ่มขึ้น:** ถุงมือป้องกันไฟฟ้านี้มาพร้อมกับพื้นผิวเรียบ เพื่อให้สวมใส่และถอดได้ง่าย
- **การป้องกันที่ได้รับการรับรอง:** ถุงมือนี้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA, OSHA และ CSA ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการรับรอง EN หมวดหมู่ R* ได้รับการรับรองการป้องกันไฟอาร์ก (APC 2 เมื่อใช้ร่วมกับถุงมือที่ทำจากหนัง 96-003)** และเป็นไปตามมาตรฐานการต้านทานความเย็นหมวดหมู่ C
- **การป้องกันเฉพาะทาง:** ถุงมือนิรภัยสำหรับงานไฟฟ้านี้สามารถทนต่อแรงดันสัมผัส AC สูงสุด 17,000 V (DC สูงสุด 25,500)
*ผ่านการทดสอบสมบัตินี้ A+Z+H (ตามที่กำหนดโดยมาตรฐาน EN)
**ATPV: 14 แคลอรี/เซนติเมตร², EBT: 33 แคลอรี/เซนติเมตร²
เมื่อใช้ร่วมกับถุงมือหนัง 96-003



อุตสาหกรรม

- ยานยนต์
- การก่อสร้าง
- พลังงาน

การใช้งาน

- การใช้งานที่มีความเสี่ยงสัมผัสไฟฟ้า
- ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า
- การผลิตและซ่อมแซมเครื่องยนต์ไฮบริด
- การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการปฏิบัติงานในทุกสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (MRO)
- การซ่อมแซมและการบำรุงรักษาระบบขนส่งมวลชน
- การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และการส่งกำลัง
- การซ่อมระบบโทรคมนาคมใกล้สายไฟ

ACTIVARMR™

การป้องกันไฟฟ้า คลาส 2 - RIG214, RIG216

ถุงมือยางธรรมชาติกันไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบตามหลักการยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยและความสบายตลอดทั้งวัน


ก่อนหน้านี้เรียกว่า: E018Y

คุณสมบัติหลัก

- **สูตรที่ประกอบด้วยน้ำยางธรรมชาติ:** ความทนทานและความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม
- **การออกแบบตามหลักการยศาสตร์:** ความคล่องแคล่วและความสบายที่มากกว่าและความเมื่อยล้าของมือลดลง
- **ส่วนข้อมือบานออกกว้าง:** พื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับสอดแขนเสื้อและการระบายอากาศที่ดีขึ้น
*ได้รับการรับรองการป้องกันไฟอาร์กตามมาตรฐาน IEC 614821-2:2014 และ ASTM F2675:2021

มาตรฐานประสิทธิภาพและ การปฏิบัติตามกฎหมาย

ได้มาตรฐาน REACH



ข้อมูลจำเพาะ

แบรนด์ สไตล์	คำอธิบาย	ขนาด	ความยาว	สีเคลือบ	การบรรจุหีบห่อ
ActivArmร การป้องกันไฟฟ้า คลาส 2 - RIG214, RIG216	วัสดุเคลือบ: ยางธรรมชาติ สไตล์ข้อมือ: Straight Cuff with rolled beaded edge	8, 9, 10, 11, 12	360 / 14.17	สีเหลือง	• 1 คู่/ถุง, 10 คู่/กล่อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
โทร: +1 800 800 0444
แฟกซ์: +1 800 800 0445

ออสเตรเลีย
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. เม็กซิโก
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

แคนาดา
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
โทร: +1 800 363 8340
แฟกซ์: +1 800 267 3551

Ansell, ® และ "™" คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของถุงมือที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

Ansell