

ก่อนหน้านี้เรียกว่า: E024B



ไฟฟ้า



สำหรับใช้งานหนัก

ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสำหรับแรงดันสูงที่ทนทาน* เพื่อความปลอดภัยและความสบายที่เหมาะสมที่สุด

- **ความทนทานและความยืดหยุ่นสูง:** ถุงมือ ActivArm® ที่ให้การป้องกันไฟฟ้าคลาส 4 - RIG418B ทำจากน้ำยางธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการจุ่มที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็น PPE สำหรับงานไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นและทนทาน
- **ออกแบบตามหลักกายศาสตร์ขั้นสูง:** ทรงถุงมือในท่าพักและส่วนนิ้วมือที่ไม่ขยายออกของถุงมือนี้นี้จำกัดความเมื่อยล้าของมือ
- **ความสบายที่มากขึ้น:** ส่วนข้อมือบานออกเพื่อการระบายอากาศและเพื่อพื้นที่มากพอสำหรับสอดแขนเสื้อ
- **ความสามารถในการใช้งานเพิ่มขึ้น:** พื้นผิวที่เรียบของถุงมือกันไฟฟ้านี้ยังช่วยให้สวมใส่และถอดได้สะดวก
- **การป้องกันที่ได้รับการรับรอง:** ถุงมือนี้นี้ได้รับการรับรองการป้องกันไฟอาร์ค (APC 2 เมื่อใช้ร่วมกับถุงมือหนัง 96-003)* ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN หมวดหมู่ R เพราะการผ่านการทดสอบสมบัติ A+Z+H** และเป็นไปตามมาตรฐาน CSA, NFPA และ OSHA ที่เกี่ยวข้อง
- **การป้องกันเฉพาะทาง:** ถุงมือนี้นิรภัยสำหรับงานไฟฟ้าที่ทนต่อแรงดันสัมผัส AC สูงสุด 36,000 V (DC สูงสุด 54,000)
*EBT: 88 แคลอรี/เซนติเมตร², EBT: 29 แคลอรี/เซนติเมตร² เมื่อใช้ร่วมกับถุงมือสำหรับสวมทับที่ทำจากหนัง 96-003
**ตามที่กำหนดโดย EN60903



อุตสาหกรรม

- ยานยนต์
- การก่อสร้าง
- Electrical
- เครื่องจักรและอุปกรณ์
- การทำเหมือง
- Utilities

การใช้งาน

- การใช้งานที่มีความเสี่ยงสัมผัสไฟฟ้า
- ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า
- การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการปฏิบัติงานในทุกสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (MRO)
- การซ่อมแซมและการบำรุงรักษาระบบขนส่งมวลชน
- การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และการส่งกำลัง
- การซ่อมระบบโทรคมนาคมใกล้สายไฟ

ก่อนหน้านี้เรียกว่า: E024B

คุณสมบัติหลัก

- **สูตรที่ประกอบด้วยน้ำยางธรรมชาติ:** ความยืดหยุ่นและการต้านทานการเสียดสี
- **การออกแบบตามหลักการยศาสตร์:** สวมใส่สบาย กระชับมือ และลดความเมื่อยล้าของมือ
- **ส่วนข้อมือบานออกกว้าง:** การระบายอากาศที่ดีขึ้น พร้อมพื้นที่ว่างสำหรับแขนเสื้อ
*ได้รับการรับรองการป้องกันไฟอาร์กตามมาตรฐาน IEC 614821-2:2014 และ ASTM F2675:2021

มาตรฐานประสิทธิภาพและ การปฏิบัติตามกฎหมาย

ได้มาตรฐาน REACH



In-house testing
EN388: 2016



X243D

ข้อมูลจำเพาะ

แบรนด์ สไคส์	คำอธิบาย	ขนาด	ความยาว	สีเคลือบ	การบรรจุหีบห่อ
Marigold RIG CL4	วัสดุเคลือบ: ยางธรรมชาติ สไคส์ข้อมือ: Straight Cuff with rolled beaded edge	9, 10, 11, 12	360 มม. - 410 มม.	สีดำ	• 1 คู่/ถุง, 20 คู่/กล่อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
โทร: +1 800 800 0444
แฟกซ์: +1 800 800 0445

ออสเตรเลีย
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. เม็กซิโก
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

แคนาดา
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
โทร: +1 800 363 8340
แฟกซ์: +1 800 267 3551

Ansell, ® และ "™" คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัดประสิทธิภาพโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของถุงมือที่ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

