

ก่อนหน้านี้เรียกว่า: TRELLCHEM® LIGHT Type CV/VP1

การป้องกันสารเคมีแบบแก๊ส สำหรับงานอุตสาหกรรมเบา.

- **Enhanced practicality:** The AlphaTec® LIGHT Type CV/VP1 is a reusable, gas-tight full-body protection suit, offering practical, comprehensive personal protection for low-hazard environments
- **Specialized protection:** It is designed from robust, flexible polyester fabric, with PVC coating on the sides, granting wearers chemical resistance against alkalis and low-concentration acids
- **Assured user-friendliness:** This protective suit's well-proven design fits on top of all major SCBA brands and bottle sizes, making it particularly adaptable and easy to use



อุตสาหกรรม

- การแปรรูปอาหาร
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สารเคมี
- อุตสาหกรรม
- หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- การขนส่ง


การใช้งาน

- สารเคมีรั่วไหล
- การบำรุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร
- เหตุฉุกเฉินในโรงงาน
- การปล่อยก๊าซพิษโดยอุบัติเหตุ
- การตอบสนองต่อสารอันตราย
- การรั่วไหล หก แบบต่างๆ โดยไม่คาดคิด
- การทำความสะอาดถัง
- เหตุฉุกเฉิน CBRN
- การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
- การตอบสนองต่อวัสดุอันตราย
- การขนส่ง

คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- ชุดป้องกันสารเคมีแบบแก๊สชนิดปิดมิดชิดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้
- ทนสารเคมีประเภทอัลคาไล กรดความเข้มข้นต่ำ และสารทำความสะอาด เช่น แอมโมเนีย ได้ดี
- วัสดุแข็งแรง แต่นุ่ม เบา และทนทาน
- เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายต่ำ
- ดีไซน์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้กับแบรนด์ SCBA ชั้นนำส่วนใหญ่และถึงทุกขนาด

Material Diagram



การตัดเย็บ



Performance Standards



TYPE Ia-B



EN 1073-2



EN 14126



EN 1149-5

Product Information

Product Information	
ขนาดที่มี	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
สี	สีส้ม
ประเทศต้นทาง	ลิทัวเนีย
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	บรรจุหีบห่อแยกกัน
วัสดุของผลิตภัณฑ์	ผ้าโพลีเอสเตอร์แข็งแรงและยืดหยุ่นเคลือบด้วย PVC ทั้งสองด้าน
ข้อมูลอ้างอิงผลิตภัณฑ์	LIGHT ประเภท CV / VP1
ภาพรวมมาตรฐาน	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 1073-2:2002 (การป้องกันอนุภาคไขมันดั่งสี) • EN 14126:2003 (การป้องกันเชื้อก่อโรค) • EN 1149-5:2008 (วัสดุชุดไม่ก่อไฟฟ้าสถิต)
ประเภทตะเข็บ	เย็บด้วยตะเข็บชนแล้วปิดหีบด้านนอกด้วยเทปเชื่อม PVC
อายุการเก็บรักษา	7 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	• Encapsulating design type CV (with visor and hump, breathing apparatus worn inside the suit) • Encapsulating design type VP1 (larger visor, with hump, breathing apparatus worn inside the suit)
กะบังและหมวกใบหน้า	• The visor is made from a rigid 2 mm impact and chemical resistant PVC • Comes in two optional sizes; CV or the larger VP1
ถุงมือและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกัน	AlphaTec® 08-354 Neoprene (chloroprene) rubber gloves in combination with rubber cuffs for added safety. The gloves are attached with a Bayonet glove ring system, which offers quick and simple glove exchange.
รองเท้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกัน	Sewn-in socks/booties made of the suit material. Alternatively attached PVC safety boots approved according to EN 20345. The boots are fixed with an ergonomically designed ring attachment, for simplified boot exchange.
ซิป	Heavy duty gas-tight zipper coated with chloroprene rubber. The zipper closes downwards, for added safety, and is protected by a flap/splash guard.
การระบายอากาศ	A ventilation system is included as standard. For the safety of the wearer, it provides a constant level of overpressure inside the suit. The AlphaTec® Regulating valve has 3 ventilation rates (2, 30 and 100 l/min) plus zero/off position. CEJN 221 male coupling for connection to the SCBA (requires separate connection hose). Two overpressure valves in the back of the hood.
คุณสมบัติและอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือก	• Combined Regulating valve & Airline passthrough, • Anti-fog lens, • Tear-off lens, • Hands-free visor light system, • Internal waist belt & leg shortener for size adjustment, • Manometer holder, • Inside pockets & loops for radio, PTT etc., • D-ring for holding small measuring instruments & tools, • Customised marking, e.g. digits, letters, logos, • AlphaTec® 58-800 Overglove for improved cut & puncture resistance, • Other accessories are available upon request
ให้มาพร้อมกับสินค้าที่จัดส่ง	• 1 pce inside hump protective foam • 1 pair of cotton comfort inner gloves • 2 pcs extra locking pins for the Bayonet glove ring system • 1 pce Molycote lubrication for the O-rings in the Bayonet glove ring system • 1 pce grease stick for lubrication of the zipper • 1 pair of comfort silicone oversocks (only for suits with sewn-in socks) • 1 pce coat hanger

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
โทร: +1 800 800 0444
แฟกซ์: +1 800 800 0445

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Bld. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. เม็กซิโก
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

Ansell, ® และ "™" คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

