

ก่อนหน้านี้เรียกว่า: TRELLCHEM® Treltrain

ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบการสวมใส่และความรู้สึกของชุดป้องกันแก๊สในแนวหน้า เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมอยู่เสมอ!

- **Improved practicality:** Designed to replicate the fit and feel of frontline gas-tight chemical protective suits, AlphaTec® TRAINER chemical protective garments are non-certified products designed for realistic training, which save the operational suits until they are really needed
- **Strengthened defenses:** Featuring the same design as the operational AlphaTec® gas-tight suits, AlphaTec® TRAINER is composed of strong and durable yet soft fabric and coated with PVC on both sides
- **Enhanced protection:** In addition, this protective body suit is reinforced with welded seams as well as durable, watertight and PVC-coated zipper




อุตสาหกรรม

- การแปรรูปอาหาร
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สารเคมี
- อุตสาหกรรม
- หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- เพลิงไหม้และการกู้ภัย

คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- ผลิตภัณฑ์ไม่มีการรับรอง ออกแบบมาเพื่อการฝึกฝนที่สมจริง
- ผ้าแข็งแรง นุ่ม และทนทาน เคลือบด้วย PVC ทั้งสองด้าน
- ตะเข็บเชื่อม ซิปเคลือบ PVC กันน้ำทนทาน
- เก็บชุดปฏิบัติการไว้นานกว่าจำเป็นจริง ๆ
- ดีไซน์เหมือนกับชุดปฏิบัติการ AlphaTec®


Material Diagram



การใช้งาน

- Training purpose only

การตัดเย็บ



Product Information

Product Information	
ขนาดที่มี	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
สี	สีเขียว
ประเทศต้นทาง	ลิทัวเนีย
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	บรรจุหีบห่อแยกกัน
วัสดุของผลิตภัณฑ์	ผ้าโพลีเอสเตอร์แข็งแรงและยืดหยุ่นเคลือบด้วย PVC ทั้งสองด้าน
ข้อมูลอ้างอิงผลิตภัณฑ์	TRAINER
ภาพรวมมาตรฐาน	• ผลิตภัณฑ์ไม่มีการรับรอง สำหรับการฝึกฝนเท่านั้น

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	• Encapsulating design type CV (with visor and hump, BA worn inside the suit) • Encapsulating design type VP1 (larger visor, with hump, BA worn inside the suit) • Non-encapsulating design type T (with face seal and without hump, BA worn outside the suit)
กะบังและผืนกบังหน้า	• Encapsulating suits are fitted with a rigid 2 mm impact resistant PVC visor • Optionally 1 mm soft PVC visor • The visor comes in two optional sizes; CV or the larger VP1 • Non-encapsulating suits are fitted with an anatomically designed face seal
ถุงมือและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกัน	Scorpio #08-354 neoprene rubber gloves in combination with rubber cuffs. Other glove options are available. The gloves are attached with a Bayonet glove ring system, which offers quick and simple glove exchange.
รองเท้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกัน	Sewn-in sock/booties made of the suit material. Alternatively PVC safety boots. The boots are fixed with an ergonomically designed ring attachment, for simplified boot exchange.
ซิป	Strong and durable watertight PVC coated zipper. The zipper is closing downwards, and is protected by a splash guard/flap.
การระบายอากาศ	A ventilation system is included as standard. For the safety of the wearer, it provides a constant level of overpressure inside the suit. The Regulating valve has 3 ventilation rates (2, 30 and 100 l/min) plus zero/off position and is also available in a passthrough version (for encapsulating suits only) for use with external air supply. Encapsulating suits (type CV/VP1) have two overpressure valves in the back of the hood. Non-encapsulating suits (type T) have one overpressure valve on the chest.
คุณสมบัติและอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือก	• Combined Regulating valve & Airline passthrough MkII (encapsulating suits only) • Anti-fog lens (encapsulating suits only) • Hands-free visor light system (encapsulating suits only) • Manometer holder (encapsulating suits only) • Inside pockets & loops for radio, PPT etc. (encapsulating suits only) • Internal waist belt & leg shortener for size adjustment • D-ring for holding small measuring instruments & tools • Customised marking, e.g. digits, letters, logos • AlphaTec® #58-800 Overglove for improved cut & puncture resistance • AlphaTec® storage bag • Other accessories are available upon request
ให้มาพร้อมกับสินค้าที่จัดส่ง	• 1 pair of cotton comfort inner gloves • 2 pcs extra locking pins for the Bayonet glove ring system • 1 pce Molycote lubrication for the O-rings in the Bayonet glove ring system • 1 pce grease stick for lubrication of the zipper • 1 pair of comfort silicone oversocks (only for suits with sewn-in socks) • 1 pce coat hanger

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
โทร: +1 800 800 0444
แฟกซ์: +1 800 800 0445

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. เม็กซิโก
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

Ansell, ® และ "™" คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

