


ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้งที่ยาวเป็นพิเศษ มาพร้อมกับส่วน ปกข้อมือที่ยาวถึงข้อศอก ให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติงานอย่างเหนือกว่า

เมื่อปฏิบัติงานโดยใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย คุณ
อาจต้องได้รับการปกป้องมากกว่าแค่มือและข้อมือ นั้น
เป็นเหตุผลว่าทำไมถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง
MICROFLEX® 93-243 ที่ยาวพิเศษ (ยาวประมาณ
16 นิ้ว) จึงมีส่วนปกข้อมือที่ยาวเป็นพิเศษเพื่อให้
ปกป้องส่วนแขนของคุณได้มากขึ้น และเพราะว่า
ถุงมือนี้ทำจากไนไตรล์ที่นุ่มแต่ทนทาน คุณจึงได้รับ
การปกป้องเพิ่มขึ้นในขณะที่รู้สึกสบายเมื่อสวมใส่
ถุงมือ

ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง MICROFLEX 93-243 ที่ยาว
พิเศษมีส่วนปกข้อมือที่ยาวถึงข้อศอก ซึ่งออกแบบ
มาเพื่อป้องกันไม่ให้ถุงมือม้วนลง และลดความเสี่ยง
ของการเกิดการปนเปื้อนข้าม วัสดุไนไตรล์ที่นุ่มและ
ทนทานทำให้แน่ใจว่าถุงมือคู่นี้ให้การป้องกันจากการ
กระเด็นของสารเคมีได้อย่างยอดเยี่ยม ในขณะที่
เดียวกันก็ให้ความรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่ ถุงมือไนไตรล์
ชนิดใช้แล้วทิ้งยาวเท่าข้อศอกนี้มีส่วนฝ่ามือและนิ้ว
มือที่ไม่เรียบ ทำให้มีการหยิบจับเครื่องมือและเครื่อง
แก้วได้อย่างแน่นหนาและมั่นใจมากกว่า

ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง MICROFLEX 93-243 ที่ยาว
พิเศษเหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตเภสัช
ภัณฑ์และห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องการความยาวที่เพิ่ม
ขึ้นเพื่อปกป้องจากการกระเด็นของสารเคมี และผู้
ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปอาหาร ที่ต้องการปกป้อง
ปลายแขนในระหว่างการทำงานที่สกปรก ถุงมือนี
บรรจุในถุงซีปล็อกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและ
ปกป้องความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์



อุตสาหกรรม

- การแปรรูปอาหาร
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

แนะนำสำหรับ

- เพิ่มความไวต่อการสัมผัสและความคล่องตัว โดยเฉพาะสำหรับหัตถการละเอียดอ่อน

	Product Information
พื้นผิวถุงมือภายนอก	มีลายทั้งหมด
มาตรฐานการตรวจสอบ	ISO 9001
การรับรองผลิตภัณฑ์	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	ถุงมือ 100 คู่ต่อถุงชิปลีด
	ถุงชิปลีด 10 ถุงต่อกล่อง
	ถุงมือ 1,000 คู่ต่อกล่อง
คำแนะนำในการจัดเก็บ	เก็บให้ห่างจากแสงแดดส่องโดยตรง เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น เก็บให้ห่างจากแหล่งไอโซนหรือแหล่งติดไฟ
ประเทศต้นทาง	มาเลเซีย
การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์	ความเสี่ยงสูง
ป้องกันไฟฟ้าสถิต	ใช่ EN1149

	ค่าทั่วไป		วิธีการทดสอบ
ความยาว (มม./นิ้ว)	395 / 15.6		ASTM D3767,EN 420
ปราศจากรู (การตรวจสอบระดับ 1)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
ความหนาฝ่ามือ (มม./mils)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
ความหนานิ้ว (มม./mils)	0.17 / 6.7		ASTM D3767,EN 420
	ก่อนการเก็บรักษา	หลังการเก็บรักษา	
ความทนต่อแรงดึงสูงสุด (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
การยืด ณ จุดขาด (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
แรงฉีกขาด (N)	≥ 6	≥ 6	

ขนาด	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
รหัสผลิตภัณฑ์	93243060	93243070	93243080	93243090	93243100	93243110

 0493

