

ถุงมือปกป้องสวมสบายและนุ่มพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมแบบ ปลอดเชื้อ

TouchNTuff® 83-500 เป็นถุงมือโพลีไอโซพรีนเนื้อ
นุ่มพิเศษที่ผ่านการฆ่าเชื้อสำหรับสภาพแวดล้อมปลอดเชื้อ
คลาส 100 (ISO 5) ถุงมือมอบความสบายอย่างเหนือชั้น
ให้ความรู้สึกราวกับเป็น "ผิวหนังชั้นที่สอง" จึงสามาถติดต่อกัน
ได้เป็นเวลานานและลดความเมื่อยล้าของมือ โพลีไอโซ
พรีนปราศจากยางธรรมชาติมอบประสิทธิภาพของยาง
ธรรมชาติ โดยไม่เสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้ เหมาะกับการสวม
ใส่ถุงมือสองชั้น



คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- ใช้งานในสภาพแวดล้อมของห้องปลอดเชื้อคลาส 100 (ISO 5) / เกรด A
- ความสบายอย่างเหนือชั้นราวกับเป็น "ผิวหนังชั้นที่สอง"
- ประสิทธิภาพของโพลีไอโซพรีนที่ปราศจากยางธรรมชาติ
- ป้องกันอาการแพ้ประเภทที่ 1

อุตสาหกรรม

- การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ
- การผลิตเภสัชภัณฑ์
- การผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
- การผลิตอุปกรณ์การแพทย์
- การวิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติการ
- การจัดเตรียมวัสดุ
- การผลิตและแปรรูป
- ห้องปฏิบัติการและการวิจัยและพัฒนา
- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ
- การผลิตและการผลิต

แนะนำสำหรับ

- การบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในห้องแล็บ
- การทำความสะอาดการรั่วไหลและการหก
- การส่งของเหลวและของแข็ง
- การบรรจุและติดฉลาก
- การทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องปลอดเชื้อ
- การสวมตัวอย่างและประมวลผล
- การให้ยา ฉายยา
- การส่งของเหลวและของแข็งระหว่างเรือและกังกับอุปกรณ์แปรรูป



เอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค

	ข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัสดุ	PI (โพลีไอโซพรีน)
สี	สีขาว
รูปทรง	รับกับสรีระของมือ มาพร้อมกับนิ้วโค้ง
ข้อต่อ	แบบขอบม้วนด้วยเทคโนโลยี SUREFIT™
มาตรฐานการผลิต/การตรวจสอบ QMS	ISO 13485, ISO 9001:2015, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
การกำกับดูแล	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, โปรดปรึกษา IFU, ISO 10282, ISO 11193, กลุ่ม III
การบรรจุหีบห่อ	ถุงมือข้างขวาและข้างซ้าย 20 ชิ้นบรรจุในช่องแยกกันในถุงโพลี 2 ถุงโพลีต่อถุงใหญ่ 5 ถุงใหญ่ต่อถุงบุ้ง 200 คู่ต่อลัง
การจัดเก็บ:	เก็บให้ห่างจากแสงแดดส่องโดยตรง เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น เก็บให้ห่างจากแหล่งไอโซนหรือแหล่งติดไฟ
ประเทศต้นทาง	มาเลเซีย
ขนาดที่มีจำหน่าย	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
ส่วนผสมที่เป็นผง	ไร้ผงแป้ง
พื้นผิวถุงมือภายนอก	เรียบ
Internal Glove Surface	เคลือบโพลีเมอร์ด้วยเทคโนโลยี DERMASHIELD™
วิธีการฆ่าเชื้อ	รังสีแกมมา (25 kGy)
คลาสนิรุกรม	Class 100/ISO Class 5 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
อายุการเก็บรักษา	3 ปี
ผ่านการทดสอบมาตรฐานสำหรับใช้กับยาเคมีบำบัด	ใช่
ระดับโปรตีน	ไม่ระบุ: ไม่มียางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
ไม่ก่อไฟฟ้าสถิต	ไม่มีการทดสอบ

คุณสมบัติทางกายภาพ		วิธีการทดสอบ
ความยาว (มม./นิ้ว)	305 / 12.0	EN 420/ASTM D3767
การปราศจากรู	1.0 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
จำนวนอนุภาคทั่วไป ≥ 0.5 ไมครอน (จำนวน / ตร.ซม.)	≤ 2500 อนุภาค / ตร.ซม.	IEST-RP-CC005.4
ความหนาของฝ่ามือชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.21 / 8.26	EN 420/ASTM D3767
ความหนาของนิ้วชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.23 / 9.05	EN 420/ASTM D3767
ความหนาของข้อมือชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.17 / 6.69	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	≥ 17	ASTM D412-06a
ความทนแรงดึงสูงสุด (เมกะปาสคาล) ระหว่างการบ่มแรง	≥ 12	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
แรง ณ จุดขาด (นิวตัน) ระหว่างการบ่มแรง	9	EN 455-2

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
หมายเลขสั่งซื้อ	83500055	83500060	83500065	83500070	83500075	83500080	83500085	83500090

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Ansell Healthcare Europe NV
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ansell Global Trading Center
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
Ansell Healthcare Products LLC
US โทร: +1 800 800 0444
US แฟกซ์: +1 800 800 0445
CA โทร: +1 800 363 8340
ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย
Ansell Limited
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
โทร: +44 1638 663338
แฟกซ์: +44 1638 668890

เทคโนโลยี

A.R.T.
Pinhole Barrier Technology
ERGOFORM
Ergonomic Design Technology
SUREFIT
Cuff Roll-down Technology

DERMASHIELD
Donning Aid Technology
PI-KARE
Skin-friendly, non-sensitizing
PI Technology