

Lekeleri maskeleyen belirgin siyah renk

- Belirgin siyah rengi lekeleri göstermez ve daha açık renkli malzemelerin rahatça tanınması için zıtlık sağlayan bir zemin oluşturur.
- Hem ASTM D6319 hem de EN 455 standartlarına kıyasla daha yüksek bir gerilme direnci sağlayarak, Microflex 93-852 elde giyili olduğu esnada ellerin daha serbest ve rahat hareket etmesini sağlar.
- Tamamen dokulu tasarımı ve köpük içermeyen formülü sayesinde bu eldiveni kullananlar, ıslak nesneleri tutarken sağlam bir kavrama kabiliyetine kavuşur.
- Kullanıcıları Tip I cilt alerjilerinden, cilt iritasyonundan ve kuruluştan korumaya yardımcı olmak için doğal kauçuk lateks içermez ve pudrasızdır.



Sektörler

- Otomotiv
- Otomotiv Satış Sonrası
- Yaşam Bilimleri
- Makina ve Ekipmanlar

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Parçaların muayene edilmesi, seçilmesi, kontrol edilmesi
- Genel Amaçlı Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri
- Temizlik araçları ve robotik ekipman kullanımı
- Yağ, akışkanlar ve filtre değişimi
- Motor şanzıman ve onarımı
- Lastik rotasyonu ve değiştirme
- Laboratuvar mobilyaları ve ekipmanlarının bakımı
- Numune alma ve işleme
- Katı ve sıvıların harmanlanması, birleştirilmesi
- Hammadde numunesi alma
- Katı ve sıvı hammaddelerin tartılması ve dağıtılması
- Muayene (toplama, kontrol ve işaretleme)

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Eldiven Dış Yüzeyi	Tamamen dokulu
Denetim Standartları	ISO 13485:2003
Ürün Sertifikasyonu	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Ambalaja Genel Bakış	Her dispenserde 100 eldiven Her kolide 10 dispenser Her kolide 1000 eldiven
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Malezya
Ürün Segmentasyonu	Sağlam
Antistatik	Evet EN1149
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	- Çinko Dietilditiyokarbamat (ZDEC) - Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.


FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Tipik Değerler		Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	245 / 9.6		ASTM D3767,EN 420
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-2
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.15 / 5.9		ASTM D3767,EN 420
	YAŞLANDIRMADAN ÖNCE	YAŞLANDIRMADAN SONRA	
Azami Çekme Dayanımı (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
Kopma Noktasında Uzama (%)	600	500	ASTM D412
Kopma kuvveti (N)	7	6	EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Ürün Kodu	93852060	93852070	93852080	93852090	93852100

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
(Malezya) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusya

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

