



Cắt

Chống mài mòn



Nhiệm vụ trung bình

Bảo vệ chống cắt linh hoạt với thiết kế lòng bàn tay mỏng hơn 20%* để cải thiện sự khéo léo

- **Cải thiện độ khéo léo:** Thiết kế lòng bàn tay gọn nhẹ, mỏng hơn 20%* so với các đối thủ cạnh tranh, mang lại sự linh hoạt và tự do vận động vượt trội
 - **Vừa vận theo công thái học:** Vật liệu độc quyền của Ansell mang lại cảm giác mềm mại, thoải mái khi làm việc
 - **Tăng cường khả năng chống cắt:** Găng tay HyFlex™ 11-644 sử dụng Công nghệ Chống Cắt INTERCEPT™ để mang lại khả năng bảo vệ chống cắt ANSI/ISEA 105-2024 A2/EN ISO B, đạt hiệu suất cao hơn trong cùng cấp độ chống cắt
 - **Tăng cường độ bền:** Lớp phủ polyurethane vẫn giữ được độ linh hoạt trong khi cung cấp khả năng chống mài mòn đáng tin cậy theo thời gian
 - **Tính thực tiễn đích thực:** Có sẵn dạng gói phân phối tự động để dễ dàng lấy, bảo quản và sử dụng lại
- * So sánh dựa trên các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của Ansell trong các điều kiện tiêu chuẩn hóa so với các găng tay cạnh tranh tương tự có sẵn tại thời điểm thử nghiệm. Kết quả có thể thay đổi tùy theo ứng dụng.



Các ngành công nghiệp

- Automotive
- Máy móc và thiết bị

Ứng dụng

- Vận hành máy đập
- Xử lý các tấm & bảng kim loại
- Xử lý linh kiện có cạnh sắc, thô ráp
- Giám sát (chọn, kiểm tra và đánh dấu)
- Cắt kính, tấm, bảng panel

Các tính năng chính

- Cải thiện độ khéo léo: Lòng bàn tay mỏng hơn 20% so với đối thủ cạnh tranh*
 - Vừa vặn theo công thái học: Cảm giác mềm mại, thoải mái khi làm việc
 - Hiệu suất chống cắt vượt trội: Bảo vệ chống cắt INTERCEPT™
- * So sánh dựa trên các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của Ansell trong các điều kiện tiêu chuẩn hóa vào tháng 12 năm 2025 so với các găng tay cạnh tranh tương tự. Kết quả có thể thay đổi tùy theo ứng dụng.

Tiêu chuẩn đặc tính & Tuân thủ quy định

Tuân thủ tiêu chuẩn REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4342B

Công nghệ



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Thông số kỹ thuật

THƯƠNG HIỆU KIỂU DÁNG	MÔ TẢ	Đường may	KÍCH THƯỚC	ĐỘ DÀI	LỚP PHỦ MÀU	BAO BÌ
HyFlex™ 11-644	Finishing: Phủ lòng bàn tay Coating Material: Polyurethane Liner Material: Nylon, HPPE, Spandex Cuff Style: Dệt kim	13	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	207-277 mm / 8.14-10.90 inches	Xám	• 12 đôi/túi, 12 túi/thùng

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Bỉ
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Bắc Mỹ

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Úc
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Điện thoại: +1 800 363 8340
Fax: +1 800 267 3551

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn găng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.