

Mang lại sự khéo léo tuyệt vời cùng với sự vừa khít và cảm giác thoải mái được cải thiện

Găng tay khám bệnh MICROFLEX® MidKnight™ Touch 93-732 nitrile mang đến sự khéo léo tuyệt vời cùng với sự thoải mái, vừa vặn và cảm nhận xúc giác được cải thiện. Thiết kế mỏng với các đầu ngón tay nhám đảm bảo khả năng xử lý linh hoạt và an toàn đối với các dụng cụ và vật liệu. Áp dụng Công nghệ Thiết kế Công thái học ERGOFORM™ giúp giảm thiểu hoạt động của cơ bắp.



Các ngành công nghiệp

- Ngành công nghiệp ô tô
- Phụ tùng ô tô
- Hóa chất
- Cơ sở điều chỉnh hành vi
- Khoa học sự sống
- Máy móc và thiết bị
- Bảo trì
- Sản xuất

Khuyến nghị dành cho

- Xem xét, chọn lọc, kiểm tra linh kiện
- Phân tích trong phòng thí nghiệm
- Xưởng sơn
- Thay dầu, chất lỏng và bộ lọc
- Phụ tùng thay thế mục đích chung
- Sửa chữa và bảo dưỡng vận chuyển

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Vật liệu	Nitrile
Bề mặt ngoài găng tay	Các ngón tay nhám
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Chứng nhận sản phẩm	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, Arrêté du 09/04/04, EC 2023/2006, EN ISO 21420:2020, EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 16523-1, ISO 18889:2019 G1, ISO 9001, ISO 13485, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
Tổng quan về bao bì	100 gloves per box; 10 boxes per case; 2XL 90 gloves per box; 900 gloves per carton
Hướng dẫn bảo quản	Tránh ánh nắng trực tiếp; Bảo quản trong điều kiện khô ráo. Tránh xa các nguồn ozone hoặc nguồn gây cháy.
Nước xuất xứ	Trung Quốc
Phân khúc sản phẩm	Độ cảm nhận cao
Chống tĩnh điện	Không
Không silicone	Không


TÍNH CHẤT VẬT LÝ

	Giá trị điển hình	Phương pháp thử nghiệm
Chiều dài (mm/inches)	245 / 9,6	ASTM D6319,EN 455-2
Không thủng (Kiểm tra cấp độ I)	AQL 1.5	ASTM D5151,EN 455-1
Độ dày lòng bàn tay (mm/mils)	0.07 / 2.8	ASTM D6319,EN 455-2
Độ dày ngón tay (mm/mils)	0.11 / 4.3	ASTM D6319,EN 455-2
TRƯỚC KHI LÃO HÓA		
Độ bền kéo giới hạn (MPa)	≥ 18	ASTM D412 & D573
Lực kéo đứt (%)	≥ 500	ASTM D412 & D573
Lực kéo đứt (N)	≥6	EN 455
SAU KHI LÃO HÓA		
Độ bền kéo giới hạn (MPa)	≥ 16	ASTM D412 & D573
Lực kéo đứt (%)	≥ 400	ASTM D412 & D573
Lực kéo đứt (N)	≥6	EN 455

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Kích thước	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XS (5.5 - 6)	XXL (10.5 - 11)
Mã sản phẩm	93732070	93732080	93732090	93732100	93732060	93732110

Tiêu chuẩn Hiệu suất và Tuân thủ Quy định



Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, Công nghệ hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi
Ansell Healthcare Europe NV
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Trung tâm giao dịch toàn cầu Ansell (Malaysia) Sdn Bhd
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ
Ansell Healthcare Products LLC
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445
Khu vực Mỹ Latinh & Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578
Nga
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn găng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

