



R-085

Bảo vệ trước vết cắt, thời tiết lạnh và va đập



Va đập

Chống mài mòn



Lạnh



Cắt



Nhiệm vụ nhẹ

Chống cắt, chống va đập và khả năng bảo vệ tiên tiến kết hợp tính linh hoạt vượt trội để mang lại sự thoải mái tối ưu cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau

- Găng tay chống va đập Ringers® 085 R-Flex với Lớp lót vải nỉ fleece và nhúng nitrile một nửa kết hợp khả năng phòng chống mối nguy hiểm tác động và mức độ chống cắt cao nhất, đồng thời tính năng giữ ấm dành cho ứng dụng trong môi trường lạnh.
- Kết cấu dệt thoáng khí được phát triển nhờ công nghệ F3 Technology™ của Ringers® và thiết kế TPR có bản quyền mang lại tính linh hoạt và sự thoải mái vượt trội.
- Lòng bàn tay có lớp hoàn thiện phủ cát mang lại độ bám tốt trên bề mặt ướt và khô, và đầu ngón tay trở, ngón tay giữa và ngón tay cái có thể thao tác trên màn hình cảm ứng.



Các ngành công nghiệp

- Ngành công nghiệp ô tô
- Khai thác mỏ
- Năng lượng
- Sản xuất
- Kết cấu
- Phụ tùng ô tô

Ứng dụng

- Dụng cụ siết chặt và nối lỏng
- Hạ dụng cụ xuống giếng khoan
- Xử lý chất nổ
- Lắp ráp linh kiện
- Cài và tháo các bộ chấu kẹp bộ khoan cụ
- Dỡ và xếp ống
- Chuẩn bị mặt bằng - dỡ đường dây và van
- Lắp đặt ống góp áp suất và đầu phun dạng ống
- Hoạt động bơm nói chung
- Kho lạnh
- Giàn giáo
- Tải và kéo
- Lắp ráp và gắn lắp linh kiện



R-085

Bảo vệ trước vết cắt, thời tiết lạnh và va đập

Các tính năng chính

- Kết cấu dệt thoáng khí có khả năng chống cắt
- Khả năng chống va đập của vật liệu TPR trên mu bàn tay và toàn bộ các ngón tay
- Lớp phủ nitrile nhúng lòng bàn tay trên lòng bàn tay với lớp hoàn thiện phủ cát để tăng cường độ bám
- Được lót vải nỉ fleece để tăng độ ấm trong thời tiết lạnh
- Lớp đệm vật liệu TCR gia cố cho vùng dễ mài mòn & rách toạc
- Độ bám cao trên bề mặt ướt và khô
- Màu sắc nổi bật để tăng độ an toàn
- Đầu ngón tay trở, ngón tay giữa và ngón tay cái có thể thao tác trên màn hình cảm ứng

Công nghệ



Touchscreen Compatible

Tiêu chuẩn đặc tính & Tuân thủ quy định

Tuân thủ tiêu chuẩn REACH

ANSI/ISEA 105-2024



ANSI / ISEA 138



EN388: 2016



4X44FP

Thông số kỹ thuật

THƯƠNG HIỆU KIỂU DÁNG	MÔ TẢ	Đường may	KÍCH THƯỚC	LỚP PHỦ MÀU	BAO BÌ
RINGERS® R085	Finishing: Nhúng Coating Material: Nitrile Liner Material: HPPE Cuff Style: Dệt kim	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Đỏ	• 8 đôi/túi, 6 túi/thùng

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Bỉ
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Bắc Mỹ

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Úc
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Điện thoại: +1 800 363 8340
Fax: +1 800 267 3551

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn gang tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

