

Sự kết hợp ưu việt của khả năng chống văng bắn hóa chất, cảm giác thoải mái và độ bền

- **Sản phẩm hàng đầu thế giới:** Găng tay TouchNTuff™ 92-600 là loại găng tay dùng một lần hàng đầu thế giới về khả năng chống văng bắn hóa chất
- **Khả năng bảo vệ vượt trội:** Sử dụng Công nghệ chống văng bắn hóa chất TNT™, những đôi găng tay này có khả năng bảo vệ bàn tay hiệu quả trước hóa chất độc hại
- **Sự thoải mái nâng cao:** Chất liệu nitrile siêu mềm mại mang lại cảm giác thoải mái khi đeo găng tay trong thời gian dài
- **Độ bền vượt trội:** Đạt chứng nhận EN388, đáp ứng khả năng chống mài mòn cấp 1 để phòng ngừa nguy cơ rách toạc khi làm các công việc nặng
- **Ngăn ngừa khuyết tật bề mặt:** Không chứa silicone, găng tay ngăn chặn nguy cơ nhiễm bẩn để tránh tình trạng các lớp sơn, lớp phủ và lớp hoàn thiện bị lỗi
- **Chứng nhận Dermatest™:** Hỗ trợ giảm nguy cơ kích ứng da



Các ngành công nghiệp

- Khoa học sự sống
- Chế biến thực phẩm
- Ngành công nghiệp ô tô
- Nông nghiệp
- Bảo dưỡng cơ sở hạ tầng
- Hóa chất

Khuyến nghị dành cho

- Chế biến thịt, cá và thực phẩm
- Sản xuất công nghiệp
- Vận chuyển chất lỏng và chất rắn
- Phân tích trong phòng thí nghiệm
- Bảo trì
- Xử lý hóa chất

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Vật liệu	Nitrile
Bề mặt ngoài găng tay	Trơn
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO 9001
Chứng nhận sản phẩm	Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest
Tổng quan về bao bì	XS-XL: 100 găng tay mỗi hộp, 10 hộp mỗi thùng, 1000 găng tay mỗi thùng XXL: 90 găng tay mỗi hộp, 10 hộp mỗi thùng, 900 găng tay mỗi thùng Cỡ XS và XXL không có sẵn tại Trung Quốc và Brazil Phiên bản Vend Pack (Cỡ S, M, L, XL): 20 găng tay mỗi hộp, 24 hộp mỗi thùng carton
Hướng dẫn bảo quản	Tránh ánh nắng trực tiếp; Bảo quản trong điều kiện khô ráo. Tránh xa các nguồn ozone hoặc nguồn gây cháy.
Phân khúc sản phẩm	Mạnh mẽ
Chống tĩnh điện	Đúng EN1149
Không silicone	Đúng
RightCycle	Đúng


TÍNH CHẤT VẬT LÝ

	Giá trị điển hình		Phương pháp thử nghiệm
Chiều dài (mm/inches)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Không thủng (Kiểm tra cấp độ I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Độ dày lòng bàn tay (mm/mils)	0.125 / 4.92		ASTM D3767,EN 420
Độ dày ngón tay (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	TRƯỚC KHI LÃO HÓA	SAU KHI LÃO HÓA	
Lực kéo đứt (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Lực kéo đứt (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Kích thước	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Mã sản phẩm	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

Tiêu chuẩn Hiệu suất và Tuân thủ Quy định



Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, Công nghệ hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

Ansell Healthcare Europe NV
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Trung tâm giao dịch toàn cầu Ansell (Malaysia) Sdn Bhd
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ

Ansell Healthcare Products LLC
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Nga

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn gắng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

